

**Plaquette SNMG pour finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 120404****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2939 120404 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Sommaire                         | 251142 HB7130-2 |
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$ | 0,25 mm         |
| Avance f                         | 0,1 - 0,4 mm/tr |
| Application principale           | M               |
| Rayon d'angle                    | 0,4 mm          |
| Nombre de changements/dents      | 8               |
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$ | 4.25 mm         |
| Prof. coupe $a_p$                | 0,3 - 2 mm      |
| Classement finition/ébauche      | Finition        |
| Code ISO plaquette               | SNMG 120404     |
| Type d'outils                    | Carbure         |

## Fiche technique

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 80 - 270 mm/min          |
| Quantité                                      | 30                       |
| Nuance                                        | HB7130-2                 |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux                                 | VS                       |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage  |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2939 120404