



Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2674 09T304
GTIN	4067263096696
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p\max}$	3,25 mm
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Inhalt	260791 HBT130
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2674 09T304