



Inserto CNMG per finitura 30 pezzi, HBT130, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3956 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Profondità di taglio a_p max.	4,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250093 HBT130
Rivestimento	TiCN

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3956 120408