



Inserto CNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 160608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3958 160608
GTIN	4067263094012
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	TiCN
Contenuto	250204 HBT130
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p max.	5,5 mm
Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	30
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3958 160608