

Garant

Inserto TNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2463 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251544 HB7010-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max}$	4 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Profondità di taglio $a_{p\ min}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2463 160408