



Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3970 120404
GTIN	4067263094692
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Inhalt	251266 HBT130
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm

Datenblatt

Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3970 120404