

Garant

**DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 070202**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3525 070202
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	1,75 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Vsebina	260449 HB7140-2
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
število kosov	50

Podatkovni list

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3525 070202