

Garant

**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca SNMG, obróbka wykańczająca,
30 sztuk, HB7020-2**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2441 120404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	160 - 400 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Zawartość	251142 HB7020-2
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	8
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7020-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2441 120404