

Garant

Lamatore a tirare a 180°, Ø di svasatura D: 53mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217180 53
GTIN	4045197465719
Classe articolo	21O

Descrizione

Esecuzione:

Con un tagliente (z = 1).

Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,5** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s h6	40 mm
Sporgenza totale L ₁	140 mm
Ø Minimo d _{min}	36 mm
Forma del codolo	Weldon
Numero taglienti Z	1
Ø di svasatura D	53 mm
Misura programmata e	9,05 mm

Scheda tecnica

L_3	110 mm
Set di viti per inserti	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Inserto adatto	260158
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva L	210 mm
Angolo di svasatura	180
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/217180-53>