



**Płytki skrawające TCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT020,
Rozmiar: 110204**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3947 110204
GTIN	4067263095804
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
liczba sztuk	50
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm

Karta danych

liczba wymian/ostrzy	3
powłoka	TiCN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 mm/min
Zawartość	261012 HBT020
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3947 110204