

Scheda tecnica

Garant

Inserto VBG per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3827 110304
GTIN	4067263098416
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VBGT 110304
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Contenuto	261224 HU7310
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Rivestimento	non rivestito
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	1,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3827 110304