



Inserto CNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3958 120404
GTIN	4067263093954
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p max.	4:25 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	250196 HBT130
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	TiCN

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Numero pezzi	30
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3958 120404