

Garant

Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7020-2, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2808 09T304
GTIN	4067263095194
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Contenido	260150 HB7020-2
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Profundidad de corte $a_{p\min}$	0,25 mm
Código ISO plaqita de corte	CCMT 09T304
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 350 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado

Hoja de datos

Profundidad de corte _{p máx.}	3,25 mm
Aplicación principal	P
Cantidad	30
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2808 09T304