

Garant**Vorteilspack Trennscheibe Inox EXTRA SCHMAL****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5272 125/200
GTIN	4067263136965
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:****Spezialtyp für Inox.**

Neue, nach modernster Technologie gefertigte **Hochleistungsausführung** mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. **Erhöhte Schnittleistung** durch rauе, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, **verbessertes Anschnittverhalten**. Die geringe Scheibenstärke ermöglicht **schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung**. **Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung**. Entspricht Nr. 563272.

Spezifikation:**A60R-BF.****Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø	22,23 mm
für Materialstärken	3 - 5 mm
Formbeschreibung	gerade
Scheiben-Ø	125 mm
Inhalt	200
Scheibenbreite	1 mm

Spezifikation	A60R-BF
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Trennscheibe, Hochleistungsausführung EXTRA SCHMAL,
INOX Scheiben-Ø 125 mm

563272 125