

**Garant**

### Formato convenienza Inserto per finitura TNMG 30 pezzi HB7035-2



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2462 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Contenuto	251542 HB7035-2
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,25 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p$ max.	4 mm
Raggio di curvatura	0,1 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	130 - 320 mm/min
Materiale da taglio	HM

## Scheda tecnica

Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2462 160404