



Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten Stück 30 HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3926 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251938 HBT020
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Schnitttiefe a _{p min}	0,25 mm
Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a _p	0,5 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p\max}$	2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3926 060404