



Formato convenienza Inserto per lavorazione media WNMG 50 pezzi HBT020



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3929 060408
GTIN	4067263093664
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Contenuto	252093 HBT020
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3929 060408