

Garant

Pack promotionnel Plaquette de fraisage SDMX 0903 AFEN, HB7520, 50 pièces



Données de commande

N° commande	GG2107 UNI
GTIN	4062406619480
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

- Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.
- Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.
- Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l'usure élevées.

Adapté(s) pour:

Fraises à surfacer GARANT 214395 et 214400.

Contenu:

50 × 214440 UNI

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3$ mm.

Description technique

Type	UNI
Epaisseur plaquette E	3,18 mm
Sommaire	50

Fiche technique

Code ISO plaque	SDMX 0903 AFEN
Technologie de revêtement	PVD
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	350 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	255 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	230 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	130 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	235 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG2107-UNI>