

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3552 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110302
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Eckenradius	0,2 mm
Inhalt	261142 HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3552 110302