



Softcut® Eckfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP..



Bestelldaten

Bestellnummer	215605 16/4
GTIN	4045197409577
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. **Neue Generation** der Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser **mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.**

Verwendung:

Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 0,45** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 6IP** verwenden.

Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	AP.. 0602..
Wendeplattenschrauben-Set	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Schaft-Ø D _s h6	16 mm
Gesamtlänge L _{ges}	75 mm
Auskraglänge L ₁	20 mm
Schneiden-Ø D _c	16 mm

Datenblatt

Anzahl Schneiden Z	4
Rampinglänge L für α_{\max}	12,85 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	30 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	30 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	0,9 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,89 Grad
Serie	Softcut®
Ø D ₃	14 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräswerwendung	Eckfräsen
Fräswerwendung	Zirkularfräsen
Fräswerwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/215605-16/4>