

Garant**CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7020-2, Veľkosť: 09T302****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2808 09T302
GTIN	4067263095170
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,15 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 350 mm/min
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Obsah	260148 HB7020-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302

Technický list

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet kusov	30
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2808 09T302