

Garant**GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC, DLC, Ø e8 DC:
14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	205265 14
GTIN	4062406122577
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**

Zum Schruppen. Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE- Metallen.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Bis 2 × D ins Volle bei höchsten Vorschubsraten und hoher Laufruhe.

Rampen bis 45° möglich.

Höchste Vorschubsraten beim senkrechten Eintauchen durch **spezielle Tauchgeometrie** möglich.

Hinweis:

Form **HB** mit Nr. **205266** bestellen.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,18 mm
Freistellungs-Ø D_1	13 mm
Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HA
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Zähnezahl Z	4
Schneiden-Ø D_c	14 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	52 mm

Spiralwinkel	35 Grad
Schaft-Ø D _s	14 mm
Schneidenlänge L _c	42 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Vorschub f _z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,2 mm
Gesamtlänge L	99 mm
Eckenverrundung r _v	0,32 mm
Serie	Master Alu
Beschichtung	DLC
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Fräprofil	WR
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a _e bei Fräseroperation	Vollnut Schnitttiefe 1xD
Eingriffsbreite a _e bei Fräseroperation	0,5xD bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	geeignet	450 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	380 m/min	N
PA 66	bedingt geeignet	120 m/min	N
PEEK	bedingt geeignet	100 m/min	N
Cu	geeignet	160 m/min	N

CuZn	geeignet	200 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft Dienstleistungen	geeignet		

Schaftschleifen Typ HB

129100 HB