

Garant**Power Q Double nagy előtolású maró Weldon szárral, XOMU váltólapkákhoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213000 25/2
GTIN	4062406266349
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez. A forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez.**

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,8 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	95 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási szög α_{max}	2,74 fok
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812
Interpolációs marás a_p	1,2 mm
Kinyúlási hossz L_1	39 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm

Ø D ₃	15 mm
Beállítási szög κ	15 fok
Sorozat	Power Q
Vágóél Ø D _c	25 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	40 mm
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	12,55 mm
Száralak	Weldon szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/213000-25/2>