

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura CNMG 30 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3904 120412
GTIN	4067263092759
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Contenuto	250219 HBT020
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Profondità di taglio a_p	1,8 - 6 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3904 120412
