



Plaquette WNMG pour ébauche 50 pièces, HBT020, Réf.: 080412



Données de commande

N° commande	GG3931 080412
GTIN	4067263093787
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Prof. coupe a_p	1,8 - 6 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Code ISO plaquette	WNMG 080412
Sommaire	252226 HBT020
Revêtement	TiCN
Classement finition/ébauche	ébauche
Nombre de changements/dents	6
Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Quantité	50
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PR
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3931 080412