

Garant**Plăcuță amovibilă VBMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7010-2, Referință: 160404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2858 160404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 mm/min
Cuprins	261232 HB7010-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm

Fișă de date

Aplicația principală	P
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7010-2
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2858 160404