

Garant**Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3834 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 600 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160408
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm
Inhalt	261374 HB7315-1
Hauptanwendung	N
Toleranz	G
Sorte	HB7315-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3834 160408