

Garant**CCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HU7310,
Velikost: 09T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3806 09T308
GTIN	4067263097525
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Vsebina	260152 HU7310
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p\max}$	3,25 mm
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Prevleka	neprevlečeni

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T308
Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3806 09T308