

**VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT130, Maat: 110304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2694 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Inhoud	261386 HBT130
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1,75 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Coating	TiCN

Soort	HBT130
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2694 110304