

**VBMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT020, Méret: 160408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3951 160408
GTIN	4067263095965
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Darabszám	50
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Tartalom	261259 HBT020

Adatlap

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Bevonat	TiCN
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3951 160408