

Garant**CCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7130-2, Størrelse: 060204****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3507 060204
GTIN	4067263096115
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Tolerance	M
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 mm/min
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Indhold	260142 HB7130-2
Antal skift/skær	2
Antal stk.	30
Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3507 060204