

Garant**VCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 110302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3565 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\min}$	0,15 mm
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Inhoud	261364 HB7130-2
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VCMT 110302
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijdiepte $a_{p\max}$	1,75 mm

Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Aantal	30
Soort	HB7130-2
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3565 110302