



## Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, MF: 5X0,5



### Bestelldaten

Bestellnummer	130500 5X0,5
GTIN	4067263829706
Artikelklasse	12G

### Beschreibung

#### Ausführung:

2-teiliger Satz, **bestehend aus Vor- und Fertigschneider.**  
Gewinde aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen.

### Technische Beschreibung

Norm	DIN 2181
Schneidstoff	HSS
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Gewindetiefe	10 mm
Gewinde-Ø	5 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewindesteigung	0,5 mm

## Datenblatt

Kernloch-Ø	4,5 mm
Schaft-Ø $D_s$	6 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M5×0,5
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

## Datenblatt