

**Garant****Plăcuță amovibilă TCMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7140-2,  
Dimensiuni: 16T304****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG3548 16T304 |
| GTIN               | 4067263092278 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere tehnică**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Adâncime de așchiere $a_{p\max}$              | 4 mm             |
| Rază la colț                                  | 0,4 mm           |
| Cuprins                                       | 260986 HB7140-2  |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | TCMT 16T304      |
| Materialul sculei                             | Carbură          |
| Toleranță                                     | M                |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 2,5 mm     |
| Strat de acoperire                            | acoperit         |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,4 mm/rot |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 60 - 200 mm/min  |

## Fișă de date

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare  | Degroșare-finisare                 |
| Aplicația principală             | M                                  |
| Numărul de schimbări / tășuri    | 3                                  |
| Adâncime de așchiere $a_{p\min}$ | 0,25 mm                            |
| Număr de bucăți                  | 30                                 |
| Categorie                        | HB7140-2                           |
| Condiție de tăiere               | puternic întreruptă                |
| Sfărâmător de așchii             | VM                                 |
| Tip produs                       | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3548 16T304