



Plaquette VBMT pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 160404

Données de commande

N° commande	GG2692 160404
GTIN	4067263097082
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,5 mm
Sommaire	261257 HBT130
Quantité	50
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Revêtement	TiCN
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Type d'outils	Carbure
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2692 160404
