

**Výhodné balenie strojných závitníkov, typ B, HOLEX Clever Tap DIN 371/376****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1271 M3
GTIN	4067263134657
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 131265.****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby. **ISO 2 6H**

HSS-E**Technický opis**

Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø stopky D _s	3,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	56 mm
Obsah	5"
Počet rezných hrán Z	3

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Druh závit	M
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Hĺbka závit	6 mm
Ø závit	3 mm
Veľkosť závit	M3
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P

Technický list

Olej	vhodný
------	--------

mokrý maximum	vhodný
---------------	--------

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/GG1271-M3>