Der IGP Produktschlüssel und seine Zusammensetzung

Jeder Artikelcode der IGP setzt sich aus 13 Stellen zusammen. Dieser enthält detaillierte Informationen zu Qualitäten, Oberflächenaspekten und weiteren Eigenschaften des Pulverlacks. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die IGP Produktwelt.

Produkt-Seriennummer

IGP-*ANTIGRAFFITI* 49
IGP-DURA®*cryl* 40
IGP-DURA®*guard* 32
IGP-DURA®*mix* 33, 39
IGP-DURA®*one* 56, 66
IGP-DURA®*pol* 64, 68
IGP-DURA®*pox* 02
IGP-DURA®*sky* 95
IGP-DURA®*than* 80, 81, 89
IGP-DURA®*vent* 51
IGP-DURA®*xal* 42, 46
IGP-HWF*classic* 59
IGP-HWF*superior* 57
IGP-HWF*thermofer* 53
IGP-*KORROPRIMER* 10, 18, 60
IGP-RAPID®*complete* 87, 88
IGP-RAPID®*primer* 85
IGP-RAPID®*top* 38

Oberflächenaspekt Glanz

1	Tiefmatt
2,3	Matt
4,5	Seidenmatt
6,7	Seidenglanz
8,9	Glanz
M	Matt Struktur
S	Seidenglanz Struktur
T	Tiefmatt Struktur

Farbtonnummer

Erste Ziffer nach RAL-Systematik

Eigenschaften

A	Standard
C	Elektrisch ableitend
D	Abriebbeständig
E	Elastischer
F	Clean Effekt
G	Enthält Biozide
H	Überzubeschichten
I	IR-optimiert
L	Lower Cure
R	Robuster und elastischer
S	Erhöhte Kratzresistenz
T	Dünnschicht
V	Ausgasungsoptimiert

Ergebnis: 561MA 90160 A10:

IGP-DURA®*one* 56
1 Feinstruktur
M Matt Struktur
A kein Effekt
RAL 9016
A Standard
1 Mica, Korona
0 Standard (keine Variante)

56 1 M A 90160 A 1 0

Oberflächenaspekt Struktur

0	Glattverlaufend
1	Feinstruktur
2	Grobstruktur
3	Hammerschlag
4	Variante Feinstruktur
5	Variante Grobstruktur
6	Natural smooth

Oberflächenaspekt Effekt

A	Uni, ohne Effekt
B	Transparent
C	Sprenkeleffekt
D	Metallic
E	Perlglimmer
F	Faseranteil
G	Transparant, effektpigmentiert
I	Integrierter Effekt
M	Melted Metal
U	IGP-Effectives®

Applikation

0	Korona, Tribo
1	Mica, Korona
2	Mica, Korona, Feinvermahlung
3	Premium, Korona
4	Premium, Korona, Feinvermahlung
5	Metallic-Mica, Korona
7	Korona, Tribo, Spezialverfahren

Varianten

0 Standard

Bei Perlglimmereffekt

0	Standard
F	Fein

aktuelle IGP-Produktwelt